

Д.Д<sup>2</sup>Ñ. Д<sup>3/4</sup>Д.Д°Д. Ñ†Д°Ñ.Ñ.Д  
Д.Д»Ñ. Д. Д<sup>1/2</sup>Д<sup>3/4</sup>Д<sup>1/4</sup>Д°Ñ€Д<sup>3/4</sup>Д° Д<sup>3</sup>.  
ДšД, Д<sup>1/2</sup>Д<sup>3</sup>Д, Ñ.ДµД¿Д¿

ДžДžДž Д•Д<sup>1/2</sup>Ñ,Д°Д»

ДžД¿Д»ДµÑ,Д°Д° Д<sup>1/2</sup>Д° Ñ€ÑƒД»Ñ€ (Д<sup>1/2</sup>Д°Ñ,.  
Д°Д<sup>3/4</sup>Д¶Д°) AVS GL-200L-B (Ñ€Д°Д.Д<sup>1/4</sup>ДµÑ€ L,  
Ñ†ДµÑ€Д<sup>1/2</sup>Ñ(Д<sup>1</sup>)

Ñ€ÑƒД± 1 070.00



[Д°Д<sup>1/2</sup>Ñ,Д<sup>3/4</sup>Ñ€Д<sup>1/4</sup>Д°Ñ†Д,Ñ. Д<sup>3/4</sup> Д¿Ñ€Д<sup>3/4</sup>Д°Д°Ñ†Дµ](#)

ДœД<sup>1/2</sup>ДµД<sup>1/2</sup>Д,Ñ. Д¿Д<sup>3/4</sup>Д°ÑƒД¿Д°Ñ,ДµД»ДµД<sup>1</sup>: Д•Ñ%Дµ Д<sup>1/2</sup>ДµÑ, Д<sup>1/4</sup>Д<sup>1/2</sup>ДµД<sup>1/2</sup>Д,Д<sup>1</sup> Д<sup>3/4</sup>Д± Ñ•Ñ,Д<sup>3/4</sup>Д<sup>1/4</sup>Ñ,Д<sup>3/4</sup>Д°Д°Ñ€Дµ.

ДŸД<sup>3/4</sup>Д¶Д°Д»ÑƒД<sup>1</sup>Ñ•Ñ,Д°, Д<sup>2</sup>Д<sup>3/4</sup>Д<sup>1</sup>Д°Д,Ñ,Дµ, Ñ†Ñ,Д<sup>3/4</sup>Д±Ñ( Д<sup>3/4</sup>Ñ•Ñ,Д°Д°Д,Ñ,Ñ€ Ñ•Д°Д<sup>3/4</sup>Дµ Д<sup>1/4</sup>Д<sup>1/2</sup>ДµД<sup>1/2</sup>Д,Дµ.